


Утримувач мопів 40 см

УльтраСпід Про

Міцний та легкий тримач мопів на ремнях з широкою педаллю для професійного прибирання. Запатентована конструкція. Система УльтраСпід Про - найшвидша і найефективніша серед відерних систем Vileda Professional.

Артикул: 147593



Галузь застосування

- Комерційна та некомерційна нерухомість, у тому числі бізнес-центри, торгові центри, офіси, житлові комплекси, спортивні, культурні, навчальні заклади, транспорт, аеропорти, вокзали; заклади охорони здоров'я, виробництва, HoReCa та інші об'єкти клінінгу.
- Миття мопами будь-яких поверхонь: підлоги, плінтуси, сходи, стіни, стелі.
- Використовується з мопами на ремнях і тільки з тунельним віджимом системи УльтраСпід Про для професійного прибирання приміщень площею від 100 м² методом «відро-вода».

Особливості та переваги

- Запатентована конструкція тримача дозволяє легко надягати та знімати моп одним рухом.
- Фіксатори ремнів мають приховані зубці, які дозволяють надійно і міцно закріпити моп ремнями до тримача.
- Маневрений у роботі та легко керується завдяки шарнірному з'єднанню. Дозволяє без зусиль вимити поверхні під меблями або батареями. Зручний для збирання вертикальних поверхонь, а також сходів завдяки широкому куту нахилу кріплення.
- Завдяки широкій посиленій педалі тримач легко складається при натисканні ногою та надійно фіксується у робочому стані.
- Ергономічний дизайн для зменшення навантаження на плечі та спину клінера.
- Низька платформа для доступу до вузьких місць. Міцна, надійна та легка конструкція. Гігієнічні, гладкі елементи, що легко миються. Високоякісні матеріали для тривалого терміну служби. Підходить для всіх мопів системи УльтраСпід Про.

Рекомендації щодо використання та догляду

- Щоб надіти моп: скласти утримувач, поставивши його на підлогу і наступивши ногою на педаль. Підняти складений тримач із підлоги та по черзі вставити ремні у затискачі.
- Щоб зафіксувати тримач з мопом у робочому положенні: поставити тримач на підлогу і натиснути на ручку зверху до характерного клацання.
- Після роботи промити тримач під проточною водою або протерти серветкою, змоченою слабким лужним чи кислотним розчином.
- Для дезінфекції протирати серветкою з дезінфікуючим засобом або занурити тримач у дезрозчин.
- Уникати тривалого впливу агресивної хімії.

Умови зберігання, транспортування та утилізації Зберігати у сухому та прохолодному місці без прямого сонячного світла. Продукт не підлягає особливим умовам транспортування небезпечних вантажів та хімікатів. Утилізація через сміттевий полігон або сміттєспалювальний завод.

Характеристики (допустима розбіжність ±10%)

Вага: 482 р.
Розмір: 40 × 10 см, висота по найвищій точці у розкритому вигляді 5 см.
Кріплення: євровкріплення з е-кліпсою.

Склад:

Плоский тримач, місток шарнірного з'єднання, сполучний шуруп – поліпропілен. Педаль, шарнірне з'єднання, єврозатискач – поліамід. Втулка – поліоксиметилен. Металеві осі, куля, пружини – нержавіюча сталь. Заклепування трубки – мідь.

Артикул продукту	Назва	Колір	Розмір, см	Штук у упаковці	Упаковок у коробці	Артикул коробки
147593	Утримувач мопів УльтраСпід Про 40 см	Сіро-блакитний	40 см	1	10	146963

Продукт використовується з: тунельний віджим УльтраСпід Про арт. 147595, ручками арт. 119967, 512413, 151515, 111389 та мопами УльтраСпід Про. **Увага!** Не використовується з мопами Vileda Professional КомбіСпід Про. Для мопів системи КомбіСпід Про підходить утримувач арт. 143573, 143581.

Безкоштовна гаряча лінія 8 800 3333 600

ru.vileda-professional.com

Продукт розроблений відповідно до стандартів системи якості групи Фройденберг, Німеччина. Вся інформація, що міститься в цьому документі, відповідає специфікаціям та нашим знанням, але не гарантована та може бути змінена без додаткових попереджень. Претензії на основі цієї інформації не приймаються.
Серпень, 2022